

**Garant****Centruojantis spaustuvas, neutralus, Žiaunų plotis A: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360133 120
GTIN	4045197801906
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

Centruojantis spaustuvas lanksčiam naudojimui.

- **Kapsulėje esantis užveržimo mechanizmas užtikrina saugų darbą.**
- **Geras pakartojimo tikslumas 0,02 mm.**
- **Kintamas centro nustatymas  $\pm 0,02$  mm.**
- **Grūdintos kontaktinės plokštumos.**
- **Tvirtas korpusas, iš įrankinio plieno, paviršius įzotintas.**

**Privalumai:**

Universalus.

- **Lankstus, mažo svorio.**

**Paskirtis:**

Idealu 5-ašiam apdirbimui, puiku ruošinių užspaudimui.

**Tinka:**

Tiesiai ant staklių stalo, keičiamo padėklo arba 3 krypčių konsolės Nr. 360156.

**Tiekimo sudėtis:**

Su galvučių rinkiniu Nr. 642700 dyd. E12.

Su 2 prispaudikliais.

**Priedai pasirinktinai:**

Užspaudimo kumštelių variantai Nr. 360135 – 360151.

**Techninis aprašymas**

Kėlimas	25 mm
Plotis	120 mm
Sukimo momentas	60 Nm
Užspaudimo jėga iki maks.	25,5 kN
Aukštis	50,2 mm
Ilgis	130 mm
Svoris	5,1 kg
Žiaunų plotis A	120 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	ZC120
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

## Priedai

Keičiamų užspaudimo lūpų pora tipui 120	360143 120
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora Tipui 120	360136 120
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora tipui 120	360138 120
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora Tipui 120	360135 120
Prizminių užspaudimo lūpų pora Tipui 120	360148 120
Keičiamų užspaudimo lūpų pora Tipui 120	360141 120
Keičiamų spaustuvo lūpų pora, minkštos Tipui 120	360145 120
Keičiamų užspaudimo lūpų pora Tipui 120	360140 120