



Skaitmeninis dirbtuvių slankmatis IP67 su vidinėmis matavimo žiaunomis, Matavimo diapazonas: 800mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415365 800
GTIN	2050001949653
Produktų klasė	46P

Aprašymas

Modelis:

Labai didelis, ryškus LCD ekranas. Skaitmenų aukštis 8 mm arba 14 mm (nuo dydžio 500 mm). Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų laidas Nr. 498948 dyd. USB2.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,04 mm
Antgalių ilgis	150 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Kalibravimas	A1
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/415365-800>