




**Aliumininė lipni juosta, Plotis x ilgis (mmxm): 50X55**



**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083635 50X55
GTIN	2050001712301
Produktų klasė	08M

**Aprašymas**

**Modelis:**

Minkšta aliuminio lipni juosta yra tinkama galvanizacijai, pasižymi stipriu šilumos ir šviesos atspindžiu, yra atspari oro sąlygoms ir chemikalams.

**3M™ 431** pasižymi puikiomis sandarinimo savybėmis dėl atsparumo drėgmei ir yra tinkama ilgalaikiam naudojimui.

**Pastaba:**

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Klijai: Akrilatas

Spalva: sidabrinis

Ilgis: 55 m

Plotis: 50 mm

Storis: 0,09 mm

**Techninis aprašymas**

Storis	0,09 mm
Plotis	50 mm
Gamintojo pavadinimas	431

Spalva	sidabrinis
Ilgis	55 m
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Laikymo temperatūra	20 °C
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	atsparus drėgmei
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Yra pamušalas	ne
atsparus temperatūrai iki	-55 - 155 °C
Pagrindo medžiaga	Aliuminis
Stipris tempiant	3,38 N/mm
Klijai	Akrilatas
Tamprumas	5 %
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Paskirtis	Apvalkalas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Šoninių paviršių apdirbimas
Paskirtis	Apsauga
Sukibimas su plienu	0,44 N/mm
Produkto rūšis	Lipni juosta