



Kietlydinio grąžtas betonui „CYL-3“, Grąžto Ø: 3 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	786005 3
GTIN	3165140186674
Produktų klasė	76K

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui. Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintą plieną.

Kotas: Cilindrinis kotas

Spiralės ilgis: 40 mm

visas ilgis: 70 mm

Koto Ø: 3 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	70 mm
Koto Ø	3 mm
Grąžto Ø	3 mm
Spiralės ilgis	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas