



## Kietlydinio grąžtas betonui „CYL-3“, Grąžto Ø: 9 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	786005 9
GTIN	3165140186766
Produktų klasė	76K

### Aprašymas

#### Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

**Smūginiai grąžtai** su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

#### Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui. Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintą plieną.

Kotas: Cilindrinis kotas

Spiralės ilgis: 80 mm

visas ilgis: 120 mm

Koto Ø: 9 mm

### Techninis aprašymas

Koto Ø	9 mm
Spiralės ilgis	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Grąžto Ø	9 mm
visas ilgis	120 mm
Ašmenys	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas