



Universalus kietlydinio grąžtas „CYL-9“, Grąžto Ø: 12 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	787005 12
GTIN	3165140044882
Produktų klasė	76K

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė **su aštriai pagalšta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne** tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- **plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.**
- **Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.**
- **Betono armatūros.**

Pastaba:

- **Dėmesio: Naudoti tik gręžimui (be smūgio)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau skylių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

Kotas: Cilindrinis kotas

Spiralės ilgis: 90 mm

visas ilgis: 150 mm

Techninis aprašymas

Spiralės ilgis	90 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
visas ilgis	150 mm
Grąžto Ø	12 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas

Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas