



**VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m7: 17,5mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	122396 17,5
GTIN	4045197424044
Produktų klasė	12E

## Aprašymas

### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	17,5 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	73 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Bendras ilgis L	123 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	46,8 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka iš dalies	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka iš dalies	35 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
Ketus	ribotai tinka	70 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		