

**Garant****Žirklys žarnoms****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	769940
GTIN	4045197801814
Produktų klasė	71D

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtos žarnų žirklys švarems pjūviams. Plati pagrindo prizmė žarnoms ar plastikiniams vamzdžiams. Keičiami, specialiai grūdinti peiliai. Žirklys atidaromas **spyruoklėmis** ir jas galima užfiksuoti.

Žirklių korpusas iš ergonomiško magnio slėginio liejinio su gumuotomis rankenomis. Peilis yra su PTFE nekibia danga, puikiai slysta.

**Paskirtis:**

Švarus kirpimas **nesuspaudžiant** dėl V formos ašmenų. Idealiai tinka kirpti žarnoms, kai kuriems plastikiniams vamzdžiams.

**Pastaba:**

Plastikinių vamzdžių žirkles žr. Nr. 819670; 819681; 819700.  
kai Ø iki: 28 mm

**Techninis aprašymas**

kai Ø iki	28 mm
Produkto rūšis	Žirklys

**Priedai**

Atsarginis peilis

769945