


VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 5,8mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123307 5,8 |
| GTIN | 4045197449979 |
| Produktų klasė | 12E |

Aprašymas
Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.

Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norint saugiai dirbti giliųjų kiaurymių grąžtu 12×D būtina pirmiau sucentruoti naudojant Nr. 121068– 121130 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę 3×D grąžtu Nr.122736.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 78 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 5,8 mm |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm ² | 0,1 mm/aps, |
| Koto tolerancija | h6 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 116 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 69,3 mm |
| Danga | TiN |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 12xD |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 175 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka iš dalies | 135 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 105 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 85 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 75 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 35 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 30 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 65 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |