


Garant**Šlifavimo gaubtelio laikiklis, Galvos Ø, ilgis, forma: 1015C****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553100 1015C
GTIN	4045197802729
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės ir, mašinai veikiant, juos patikimai laiko išcentrinė jėga. **Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami** (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi).

Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu.

Paskirtis:

Geriausiai tinka gaminant įrankius glotniajam baigiamajam apdirbimui sunkiai prieinamose vietose.

Tinka:

Šlifavimo gaubteliai Nr. 553035 - 553328.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	45000 min ⁻¹
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	15 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo gaubtelio laikiklis