

Garant**Šlifavimo diskas (CER), Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

554012 120

GTIN

4045197802347

Produktų klasė

51E

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).

Paskirtis:

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonės

Keraminiai grūdeliai (CER)

Šlifavimo priemonių kodas

Keramika

Šlifavimo priemonių padėklas

Pluoštinis pagrindas

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 50,8 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 25000 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm | 554092 50 |
| Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 50 mm | 554090 50 |
| Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 50 mm | 554089 50 |
| Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 50 mm | 554091 50 |
| Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm | 554093 50 |