



6-briaunių 1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys 7 vnt., ilgos



Užsakymo data

Užsakymo numeris	639409
GTIN	4018754269426
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su sriegiu M6 – M18.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeluota ir chromuota smūgiams atspari danga.

Tiekimo sudėtis:

Atsuktuvų antgaliai: 7 vnt. dyd. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	7
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	5-14 mm
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Ilgis	322 mm
Plotis	135 mm
Aukštis	57 mm

Produkto rūšis

Galvutė