

Garant**CBN šlifavimo akmenukų rinkinys, 10 vnt. B126, CBN, Šlifavimo akmenukų skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552820 10
GTIN	4045197803146
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Populiariausių formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai. KotoØ 3 mm.

Paskirtis:

Visiems grūdintiems, atkaitintiems ir stipriai legiruotiems plienams.

Tiekimo sudėtis:

po 1 skirtingų formų šlifavimo akmenuką.

Cilindrai Nr. 552550 dyd. 1; 2; 3; 4; 5; Rutuliai Nr. 552650 dyd. 1; 2; 3; 4; 6.

Techninis aprašymas

Koto Ø	3 mm
Šlifavimo akmenukų skaičius	10
Šlifavimo priemonės	kubinis boro nitridas
Šlifavimo priemonių kodas	CBN
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-30 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	20-30 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	20-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-30 m/s	H
INOX	tinka	20-30 m/s	
Ti	tinka	20-30 m/s	
Ketus (G)	tinka	20-30 m/s	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

CBN šlifavimo akmenukasgalvanizuotas B126 Galvos Ø 5 mm

552550 5

CBN šlifavimo akmenukasgalvanizuotas B126 Galvos Ø 4 mm

552550 4

CBN šlifavimo akmenukasgalvanizuotas B126 Galvos Ø 6 mm

552650 6

CBN šlifavimo akmenukasgalvanizuotas B126 Galvos Ø 1 mm

552550 1

CBN šlifavimo akmenukasgalvanizuotas B126 Galvos Ø 4 mm

552650 4

CBN šlifavimo akmenukasgalvanizuotas B126 Galvos Ø 2 mm

552650 2

CBN šlifavimo akmenukasgalvanizuotas B126 Galvos Ø 3 mm

552550 3

CBN šlifavimo akmenukasgalvanizuotas B126 Galvos Ø 1 mm

552650 1

552650 3

CBN šlifavimo akmenukasgalvanizuotas B126 Galvos Ø 3
mm

CBN šlifavimo akmenukasgalvanizuotas B126 Galvos Ø 2
mm

552550 2