



Elektroninis dinamometrinis raktas, Maksimalus sukimo momentas: 20Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	655275 20
GTIN	4018754243693
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

- **Siaura ir kompaktiška konstrukcija** mažiems sukimo momentais nuo 1 Nm.
- **Paprastas valdymas vienu mygtuku.**
- **3 matavimo režimai: Track, Peak Hold, sukimo eigos analizė.**
- **Papildomos funkcijos su programine įranga SENSOMASTER 4 (nemokamai užsiregistravusiems www.stahlwille.de/sensomaster):**– reguliuojama varžto eiga – priveržimo proceso įvertinimas spalvotais LED'ais, zvimbimu ir vibracija – galima pasirinkti kalibravimo intervalą – galima dokumentuoti.
- **Kompaktiška konstrukcija suteikia galimybę dirbti ir ankštesiose vietose.**
- **Tvirta smulkiadantė terkšlė (80 dantų) su QuickRelease technologija.**
- **Apžvalgus ekranas.**
- **USB sąsaja.**
- **Laisvai pasirenkama jėgos panaudojimo vieta.**
- **Integruotas automatinis kalibravimo priminimas pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą.**

Matavimo vienetai: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtu plastikiniu lagaminu, USB kabeliu ir baterija (3,6 V / tipas 14500) Nr. 081560 dyd. SL760.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
maksimalus sukimo momentas	20 Nm
Paleidimas	0,01 Nm
Svoris	145 g
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Sūkių momento ribos	1 - 20 Nm
Sūkių momento ribos	0,7 - 15 lbfft
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 SL760
Sūkių momento ribos	9 - 180 lbfin
Serija	SENSOTORK® 701
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfin
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	Vibracijos variklis
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Indikatorius	skaitmeninis
Bendras ilgis L	210 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Feedback	rodantis
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	160 mm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas

Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sąsaja	USB sąsaja
Duomenys protokoluojami	taip
Matavimo prietaisai	elektroninė
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Baterijos tipas	SL760
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkKS kalibravimas Dvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2
Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas SL760	081560 SL760
--	--------------