

**Klauke®****Didelės presavimo replės, Tipas: K05SYNCRO****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Produktų klasė	76C

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta viršūnė su pavaru svirtimi ir įmontuotu, pasukamu profiliuotu disku. Vamzdinės kojelės su plastikinėmis rankenomis. Skerspjūvis pasirenkamas pagal profilinius diskus. Profilinio disko reguliavimas viena ranka. Sinchroninis profilinio disko valdymas užtikrina saugų skerspjūvio parinkimą. Su ergonomiška 2 komponentų rankena ir apsauga nuo nuslydimo iš abiejų pusių.

**Paskirtis:**

Neizoliuotiems **vamzdiniams kabelių antgaliams** ir **vamzdinėms jungtims** (standartinis modelis).

**Pastaba:**

Netinka užspaudžiamiems kabelių antgaliams pagal DIN ir prancūziškiems CDF kabelių antgaliams.

Presavimo replės DIN ir prancūziškiems CNF kabelio antgaliams tiekiamos papildomai užsakius.

**Techninis aprašymas**

laido skerspjūviui	6 - 50 mm <sup>2</sup>
visas ilgis	390 mm
Svoris	1,2 kg
Produkto rūšis	Užspaudimo replės

## Priedai

Atsarginių presavimo žiaunų rinkinys Tipas K05SYNCRO

729915 K05SYNCRO