

**Combidisc® šlifavimo diskas deimantinis, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 220****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554033 220
GTIN	4007220750506
Produktų klasė	55G

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Šlifavimo diskai su deimantiniais grūdėliais (D) **ypatingai kietų medžiagų**, pvz.: kietlydinio, stiklo, keramikos, CFK/GFK ir nuo susidėvėjimo saugančių dangų (pvz., emalio) apdirbimui. Dedami ant kietų arba vidutiniškai kietų šlifavimo lėkštelių.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ir t.t.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	220
DiskoØ	50,8 mm
atitinka grūdelių dydį	76 µm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D

Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	7500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Ti	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmstandi lšorinis Ø 50 mm	554089 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554092 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmvidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554093 50
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 50 mm	554090 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mmminkšta lšorinis Ø 50 mm	554091 50