



Daugiasluoksnis šlifavimo diskas (CER) Purple Grain Multi, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566355 36
GTIN	4027497569465
Produktų klasė	53L

Aprašymas

Modelis:

3 sluoksnių šlifavimo plokštelė su keraminiais šlifavimo grūdeliais (CER) ir integruotu M14 srieginiu įtvaru. Apatiniai sluoksniai susidėvi tolygiai ir atidengia viršutinio sluoksnio keraminius grūdelius. Pluoštinio disko **abrazyvus šlifavimas** derinamas su žiedlapinio disko **ramios eigos** ir patvarumo privalumais.

Paskirtis:

Kietų ir šiurkščių paviršių ir briaunų šlifavimas.

Techninis aprašymas

Disko Ø	125 mm
Gamintojo pavadinimas	Purple Grain Multi
Grūdėtumas	36
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Sriegis	M14
Laikančioji lėkštelė	Atraminė lėkštelė iš stiklo pluošto audinio

optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Keramika
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
rekomenduojamas posvyrio kampas	5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Padėčių skaičius	3
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas