



## Daugiasluoksnis šlifavimo diskas (CER) Purple Grain Multi, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 36



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	566356 36
GTIN	4027497569472
Produktų klasė	53L

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 sluoksnių šlifavimo plokštelė** su **keraminiais šlifavimo grūdeliais (CER)** ir integruotu M14 srieginiu įtvaru. Pluoštinio disko **abrazyvus šlifavimas** derinamas su žiedlapinio disko **tolygios eigos** ir patvarumo privalumais.

Apatiniai sluoksniai susidėvi tolygiai ir atidengia viršutinio sluoksnio keraminius grūdelius.

#### Paskirtis:

Paviršių ir briaunų naudojimas.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	Purple Grain Multi
Disko Ø	115 mm
Grūdėtumas	36
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Sriegis	M14
Laikančioji lėkštelė	Atraminė lėkštelė iš stiklo pluošto audinio

optimaliai parinkta medžiagai	Keramika
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
rekomenduojamas posvyrio kampas	5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Padėčių skaičius	3
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		