

**HOLEX****Šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 60, Galvos Ø × plotis: 15X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554100 15X15
GTIN	4045197802361
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **korundu (A)**.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	3 mm
Galvos Ø	15 mm
Grūdėtumas	60
maksimalus sūkių skaičius	35000 min <sup>-1</sup>
rekomenduojamas sūkių skaičius	24000 min <sup>-1</sup>
Galvutės plotis	15 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 60
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		