



Dviejų greičių gręžtuvas, Tipas: 720554



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075150 720554
GTIN	4014586882512
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- **Kompaktiškas dviejų greičių gręžtuvas gręžimui, gilinimui, sriegių pjovimui ir varžtų sukimui.**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas jautriam gręžimui ir sukimui.**
- **Įmontuotas jungiklis su dešininės / kairinės eigos perjungikliu patogiam valdymui.**

Dantiyta papildoma rankena patikimam laikymui (tvirtai sukimba).

Privalumai:

Elektroninis tolygus greičio nustatymas.

Tiekimo sudėtis:

Greitojo užveržimo griebtuvas su užveržimo jėgos apsauga, 1 papildoma rankena.

Pastaba:

Tinkamus spiralinius grąžtus rasite Nr. 114000.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 2-u greitis	25 mm
Naudojama galia	500 W
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	35 mm
Gamintojo pavadinimas	BOP 10-2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis	10 mm

Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 2-u greitis	8 mm
Svoris	2 kg
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1,5 - 13 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 700 min ⁻¹
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 2250 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas