

**HOLEX****Šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 40, Galvos Ø × plotis: 60X40mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 554095 60X40  |
| GTIN             | 4045197803252 |
| Produktų klasė   | 52E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.  
Šlifavimo plokštelės padengtos **korundu (A)**.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

**Techninis aprašymas**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Galvos Ø                       | 60 mm                   |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 8000 min <sup>-1</sup>  |
| Galvutės plotis                | 40 mm                   |
| Koto Ø                         | 6 mm                    |
| Grūdėtumas                     | 40                      |
| maksimalus sūkių skaičius      | 12700 min <sup>-1</sup> |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Šlifavimo priemonės         | Korundo šlifavimo grūdėliai (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas   | A                               |
| Produkto pavadinimo požymis | Grūd. dyd. 40                   |
| Produkto rūšis              | Šlifavimo ritinėlis             |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |