

HOLEX**Skaitmeninis griovelių gylmatis, Matavimo diapazonas: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418755 100
GTIN	4045197801890
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis-gyliamatis grioveliams, įpjovoms, išėmoms, nuolydžiams ir kiaurymėms matuoti. Nedidelio svorio konstrukcija iš plienų sustiprinto aliuminio profilio, paviršius oksiduotas. Optimalus nukreipimas bei slydimas dėl viduje esančios dvigubos prizminės kreipiamosios. Į matavimo strypą galima įsukti skirtingus matavimo smaigalius (M2,5). Plienu sustiprintas aliuminio profilis su oksido plėvele padengtu paviršiumi. Dviguba prizminė kreipiamoji. Matavimo antgaliai (M2,5) keičiami.

Paskirtis:

Įpjovų, griovelių, kiaurymių ir iškyšų matavimams.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo antgalis su plieniniu rutuliu, disko formos antgaliu Nr. 434900 dyd. 11, matavimo tilteliais 150 mm ir 350mm, baterija Nr. 081560 dyd. LR44.

Pastaba:

Matavimo tilteliai 550 mm, 750 mm ir 900 mm papildomai užsakius.

Techninis aprašymas

Disko formos antgalio Ø	10 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 100 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / Inch
Matavimo strypo Ø	4 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	23,5 × 9 mm

Kalibravimas	A1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 LR44
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas LR44	081560 LR44
--	-------------