



NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas TITAN 2, Tipas: 160M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361302 160M
GTIN	4250364402903
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji grūdinta indukcinio būdu. Visi darbiniai paviršiai tiksliai nušlifuoti.

Požymis:

Modulinės užspaudimo sistemos spaustuvas.

Saugus neapdirbtų ruošinių užspaudimas kartu su tempimo žemyn funkcija.

Lūpos su M12 cilindriniais varžtais.

Užspaudžiamos detalės aukščio nuostolis 8 mm, naudojant Gripp - 3 mm.

Galima užspausti arti neutralaus pluošto.

Tinka ir senesnių modelių užspaudimo lūpos.

Anga aušinimo skysčio ir drožlių pasišalinimui. Tikslūs bazavimo grioveliai.

Srieginės kiaurymės ruošinio atramai ir ilgintuvui.

Maksimali užspaudimo jėga 40 kN.

Požymis:

Galima naudoti vertikaloje padėtyje.

Privalumai:

Tikslus, galingas universalus daugiafunkcis spaustuvas.

- Patikimas ruošinių užspaudimas aukšto slėgio sukliu.
- Tikslus detalių apdirbimas, korpusas apdirbtas iš visų pusių.

Funkcija:

Užveržimas tik reguliuojamu dinamometriniu raktu (maksimali užveržimo jėga 30 Nm). Su specialiu aukšto slėgio sukliu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu.

Paskirtis:

Užspaudimui tradiciniu būdu. Patikimas ir greitas **neapdirbtų ruošinių, malkų ir pjautos medienos** užspaudimas, įspaudžiant **keičiamas grūdintas atramines galvutes** į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki 1000 N/mm². Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliuose plokštumose.

Tiekimo sudėtis:

Su 3 šešiabriauniais raktais, 12-briaune galvute SW 14, 4 prispaudikliais.

Priedai pasirinktinai:

- **Kumšteliai Nr. 361331 – 361970.**
- **Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60.**
- **Adapterio plokštė greitam kumštelių keitimui Xtrix Nr. 361293 ir 361294 dyd.125.**
- **Adapterio plokštės Nr. 361297 ir 361298 dyd. 125**

Pastaba:

Galima praplėsti užspaudimo diapazoną korpusu Nr. 360420 dyd. 160.

Techninis aprašymas

Tipas	160M
Bendras ilgis L	587 mm
f	21 mm
Korpuso aukštis c	115 mm
Skersinis griovelis	20 mm
m	234 mm
g	30 mm
Svoris	68 kg
Korpuso plotis B	164 mm
Išilginis griovelis	20 mm
r	164 mm
Korpuso ilgis a	530 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Titan2/TitanSense
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Aukštos užspaudimo lūpos Tipui FIX	361361 FIX
Užspaudimo elementų rinkinys lagamine Tipui 1	361346 1
Pakopa užspaudimo elementuipaslanki Tipui 160	361347 160

Aukštos užspaudimo lūpos Tipui MOBIL	361361 MOBIL
Užspaudimo elementų rinkinys lagamine Tipui 2	361346 2
Kietlydininė atraminė galvutė aukštis 7,1 – 8,6 mm Tipas	361242
Pakopa užspaudimo elementuifiksuota Tipui 160	361348 160
Užspaudimo elementų rinkinys aukštoms užspaudimo lūpoms	361365
Ruošinio atrama	360555
Dantyta atraminė galvutė su 2 dantimis, aukštis 5,2 – 6,7 mm Tipas	361240