



NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas TITAN 2 su užspaudimo jėgos matavimo funkcija „Clamp assist“, Tipas: 160M



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 361304 160M |
| GTIN | 4250364402880 |
| Produktų klasė | 34A |

Aprašymas

Modelis:

Požymis:

Modulinės užspaudimo sistemos spaustuvas.

Saugus neapdirbtų ruošinių užspaudimas kartu su tempimo žemyn funkcija.

Lūpos su M12 cilindriniais varžtais.

Užspaudžiamos detalės aukščio nuostolis 8 mm, naudojant Gripp - 3 mm.

Galima užspausti arti neutralaus pluošto.

Tinka ir senesnių modelių užspaudimo lūpos.

Anga aušinimo skysčio ir drožlių pasišalinimui. Tikslūs bazavimo grioveliai.

Srieginės kiaurymės ruošinio atramai ir ilgintuvui.

Maksimali užspaudimo jėga 40 kN.

Kreipiančioji grūdinta indukcinio būdu. Visi darbiniai paviršiai tiksliai nušlifuoti.

Požymis:

Galima naudoti vertikalioje padėtyje.

Privalumai:

Tikslus, galingas universalus daugiafunkcis didelės užspaudimo jėgos spaustuvas.

- Patikimas ruošinių užspaudimas aukšto slėgio sukliu.
- Tikslus detalių apdirbimas, korpusas apdirbtas iš visų pusių.

Funkcija:

Užveržimas tik reguliuojamu dinamometriniu raktu (maks. 30 Nm).

Su specialiu aukšto slėgio sukliu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu.

Aukšto slėgio suklys su matavimo jutikliais, kapsulėje. Užveržimo jėgų perdavimas radijo ryšiu (2,4 GHz) matavimo sistemai Nr. 361306. Atsparus vibracijai, apsaugotas nuo aušinimo skysčio patekimo.

Paskirtis:

Užspaudimui tradiciniu būdu. Patikimas ir greitas **neapdirbtų ruošinių, malkų ir pjautos medienos** užspaudimas, įspaudžiant **keičiamas grūdintas atramines galvutes** į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki 1000 N/mm². Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.

Faktinių užveržimo jėgų matavimui ir patikrai.

Tiekimo sudėtis:

Su 3 šešiabriauniais raktais, 12-briaune galvute SW 14, 4 prispaudikliais.

Priedai pasirinktinai:

Lūpos žr. Nr. 361331 – 361970.

Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60.

Pastaba:

Elektroninis imtuvas „Clamp assist“ žr. Nr. 361306. Galima praplėsti užspaudimo diapazoną korpusu Nr. 360420 dyd. 160.

Svoris: 68 kg

Bendras ilgis L: 587 mm

Korpuso ilgis a: 530 mm

Korpuso plotis B: 164 mm

Korpuso aukštis c: 115 mm

f: 21 mm

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|---------|
| f | 21 mm |
| g | 30 mm |
| m | 234 mm |
| Skersinis griovelis | 20 mm |
| Svoris | 68 kg |
| Korpuso aukštis c | 115 mm |
| Korpuso ilgis a | 530 mm |
| Bendras ilgis L | 587 mm |
| r | 164 mm |
| Korpuso plotis B | 164 mm |
| Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Titan 2 |
| Išilginis griovelis | 20 mm |
| Tipas | 160M |
| Serija | Titan 2 |

| Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
|----------------|----------------------|
|----------------|----------------------|

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Užspaudimo elementų rinkinys lagamine Tipui 1 | 361346 1 |
| Pakopa užspaudimo elementui fiksuota Tipui 160 | 361348 160 |
| Pakopa užspaudimo elementui paslanki Tipui 160 | 361347 160 |
| Dantyta atraminė galvutė su 2 dantimis, aukštis 3,7 – 5,2 mm Tipas | 361238 |
| Ruošinio atrama | 360555 |
| Užveržimo jėgos matavimo sistema „Clamp assist“ Tipas CA | 361306 CA |
| Kietlydininė atraminė galvutė aukštis 7,1 – 8,6 mm Tipas | 361242 |
| Aukštos užspaudimo lūpos Tipui MOBIL | 361361 MOBIL |
| Atraminė galvutė, aukštis 5,5 mm. apvali Tipas | 361250 |
| Užspaudimo elementų rinkinys lagamine Tipui 2 | 361346 2 |
| Dantyta atraminė galvutė su 2 dantimis, aukštis 5,2 – 6,7 mm Tipas | 361240 |
| Užspaudimo įdėklas su danga, aukštis 5,2 – 6,7 mm lygi Tipas | 361245 |
| Užspaudimo elementų rinkinys aukštoms užspaudimo lūpoms | 361365 |
| Bazinė lūpa paslanki Tipui 160 | 361337 160 |
| Atraminė lūpa fiksuota Tipui 160 | 361332 160 |
| Aukštos užspaudimo lūpos Tipui FIX | 361361 FIX |
| Atraminė galvutė su 4 dantimis aukštis 3,7 – 5,2 mm Tipas | 361241 |