

**HOLEX****Šlifavimo ritinėlis Neaust. medž. / drobė, vidutinis, Galvos Ø × plotis:  
60X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554920 60X50
GTIN	4045197803764
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį. Derinant su šlifavimo austiniu audiniu, neaustinės medžiagos **šlifavimo efektas sustiprinamas**. Koto Ø 6 mm.

**Paskirtis:**

Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 min <sup>-1</sup>
Galvutės plotis	50 mm
Galvos Ø	60 mm
maksimalus sūkių skaičius	9000 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumo palyginimas	180/150

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Produkto pavadinimo požymis	vidutinis
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		