

HOLEX**Šlifavimo ritinėlis Neaustinė šlifavimo medžiaga (A), rupus, Galvos Ø × plotis: 60X50mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 554950 60X50 |
| GTIN | 4045197803917 |
| Produktų klasė | 52E |

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto Ø 6 mm. Neaustinė medžiaga su korundu (A). Gaunamas **tolygus, matinis užbaigimas**.

Paskirtis:

Nuvalyti nešvarumus ir oksido sluoksnius nuo metalų, matinis Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 5000 min ⁻¹ |
| Galvutės plotis | 50 mm |
| Galvos Ø | 60 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 9000 min ⁻¹ |
| Koto Ø | 6 mm |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Grūdėtumo palyginimas | 100 |
| Smulkumo laipsnis | rupus |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Produkto pavadinimo požymis | rupus |
| Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |