

HOLEX**Šlifavimo ritinėlis Neaustinė šlifavimo medžiaga (A), vidutinis, Galvos Ø × plotis: 60X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554960 60X50
GTIN	4045197803924
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto Ø 6 mm. Neaustinė medžiaga su korundu (A). Gaunamas **tolygus, matinis užbaigimas**.

Paskirtis:

Nuvalyti nešvarumus ir oksido sluoksnius nuo metalų, matinis Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Techninis aprašymas

Koto Ø	6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	9000 min ⁻¹
Galvutės plotis	50 mm
Galvos Ø	60 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumo palyginimas	180
Smulkumo laipsnis	vidutinis

Produkto pavadinimo požymis	vidutinis
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		