


HOLEX**Šlifavimo ritinėlis Neaustinė medžiaga (SiC), rupus, Galvutės Ø × plotis:
40X20mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 554971 40X20 |
| GTIN | 4045197803955 |
| Produktų klasė | 52E |

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip veduoklė. Koto Ø 6 mm. Aštriabriauniai silicio karbido grūdėliai (SiC) užtikrina abrazyvų šlifavimą ir gaunamas **šiek tiek blizgantis paviršius**.

Paskirtis:

Nuvalyti nešvarumus ir oksido sluoksnius nuo metalų, matinis Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Galvutės plotis | 20 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 14000 min ⁻¹ |
| Galvos Ø | 40 mm |
| Koto Ø | 6 mm |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 7500 min ⁻¹ |
| Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC |
| Grūdėtumo palyginimas | 100 |
| Smulkumo laipsnis | rupus |
| Produkto pavadinimo požymis | rupus |
| Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Akmuo | ribotai tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |