


**HOLEX**

**Šlifavimo ritinėlis Neaustinė medžiaga (SiC), vidutinis, Galvutės Ø × plotis:  
60X30mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	554972 60X30
GTIN	4045197803993
Produktų klasė	52E

## Aprašymas

### Modelis:

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto Ø 6 mm. Aštriabriauniai silicio karbido grūdėliai (SiC) užtikrina abrazyvų šlifavimą ir gaunamas **šiek tiek blizgantis paviršius**.

### Paskirtis:

Nuvalyti nešvarumus ir oksido sluoksnius nuo metalų, matinis Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

## Techninis aprašymas

Koto Ø	6 mm
maksimalus sūkių skaičius	9000 min <sup>-1</sup>
Galvutės plotis	30 mm
Galvos Ø	60 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 min <sup>-1</sup>

Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumo palyginimas	180
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Produkto pavadinimo požymis	vidutinis
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		