


**HOLEX****Šlifavimo ritinėlis Neaustinė medžiaga (SiC), glotnus, Galvutės Ø × plotis:  
40X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554973 40X20
GTIN	4045197804013
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto Ø 6 mm. Aštriabriauniai silicio karbido grūdeliai (SiC) užtikrina abrazyvų šlifavimą ir gaunamas **šiek tiek blizgantis paviršius**.

**Paskirtis:**

Nuvalyti nešvarumus ir oksido sluoksnius nuo metalų, matinis Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	14000 min <sup>-1</sup>
Galvos Ø	40 mm
Galvutės plotis	20 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	7500 min <sup>-1</sup>
Koto Ø	6 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumo palyginimas	280
Smulkumo laipsnis	glotnus
Produkto pavadinimo požymis	glotnus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		