


**HOLEX****Šlifavimo ritinėlis Neaustinė medžiaga (SiC), glotnus, Galvutės Ø × plotis:  
60X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554973 60X30
GTIN	4045197804020
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto Ø 6 mm. Aštriabriauniai silicio karbido grūdėliai (SiC) užtikrina abrazyvų šlifavimą ir gaunamas **šiek tiek blizgantis paviršius**.

**Paskirtis:**

Nuvalyti nešvarumus ir oksido sluoksnius nuo metalų, matinis Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

**Techninis aprašymas**

Galvutės plotis	30 mm
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	60 mm
maksimalus sūkių skaičius	9000 min <sup>-1</sup>
rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumo palyginimas	280
Smulkumo laipsnis	glotnus
Produkto pavadinimo požymis	glotnus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		