


HOLEX**Šlifavimo ritinėlis Neaustinė medžiaga (SiC), glotnus, Galvutės Ø × plotis:
80X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554973 80X50
GTIN	4045197804037
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto Ø 6 mm. Aštriabriauniai silicio karbido grūdėliai (SiC) užtikrina abrazyvų šlifavimą ir gaunamas **šiek tiek blizgantis paviršius**.

Paskirtis:

Nuvalyti nešvarumus ir oksido sluoksnius nuo metalų, matinis Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	80 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Galvutės plotis	50 mm
Koto Ø	6 mm
maksimalus sūkių skaičius	7000 min ⁻¹
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumo palyginimas	280
Smulkumo laipsnis	glotnus
Produkto pavadinimo požymis	glotnus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		