


Garant**Šlifavimo ritinėlis (CER), Grūd. dyd. 80, Galvutės Ø × plotis: 60X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554160 60X30
GTIN	4045197803825
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **keraminiais grūdeliais (CER)**.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	30 mm
maksimalus sukčių skaičius	12700 min ⁻¹
Grūdėtumas	80
Galvos Ø	60 mm
rekomenduojamas sukčių skaičius	8000 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		