



## Dinamometrinis raktas su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657272 50
GTIN	4045197804105
Produktų klasė	62E

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo.

Nenuimama terkšlė keičiamoms galvutėms įstatyti.

**Mato vienetai:** Nm, lbfft. Terkšlė su nepametamu **perkišamu kvadratu** ir fiksavimo kaiščiu, **dešininiam ir kairiniam priveržimui**.

#### Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

#### Paskirtis:

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Tikslumas:

±3 % nuo rodomos vertės.

#### Įjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,5 Nm
Svoris	700 g
maksimalus sukimo momentas	50 Nm
Indikatorius	analoginis
Sūkių momento ribos	10 - 50 Nm
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·ft
Bendras ilgis L	328 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	209 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

DAkS kalibravimas  
Dinamometrinis raktas  
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

Kalibravimas  
Dinamometrinis raktas  
Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400

## Priedai

Atsarginės dalys terkšlėms Pavaros keturbriaunis 3/8 in

657271 3/8