



Dinamometrinis raktas su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657272 100
GTIN	4045197804112
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo.

Nenuimama terkšlė keičiamoms galvutėms įstatyti.

Mato vienetai: Nm, lbfft. Terkšlė su nepametamu **perkišamu kvadratu** ir fiksavimo kaiščiu, **dešininiam ir kairiniam priveržimui**.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±3 % nuo rodomos vertės.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	100 Nm
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 Nm
Svoris	800 g
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Sūkių momento ribos	20 - 100 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃]	252 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	375 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400

DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

Priedai

Atsarginės dalys terkšlėms Pavaros keturbriaunis 1/2 in

657271 1/2