



## Dinamometrinis raktas su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657272 200
GTIN	4045197804129
Produktų klasė	62E

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo.

Nenuimama terkšlė keičiamoms galvutėms įstatyti.

**Mato vienetai:** Nm, lbfft. Terkšlė su nepametamu **perkišamu kvadratu** ir fiksavimo kaiščiu, **dešininiam ir kairiniam priveržimui**.

#### Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

#### Paskirtis:

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Tikslumas:

±3 % nuo rodomos vertės.

#### Įjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Indikatorius	analoginis
Svoris	1000 g
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 Nm
maksimalus sukimo momentas	200 Nm
Sūkių momento ribos	40 - 200 Nm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	335 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	459 mm
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400

## Priedai

Atsarginės dalys terkšlėms Pavaros keturbriaunis 1/2 in

657271 1/2