

HOLEX

Dinamometrinio raktų korpusas be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657277 50
GTIN	4045197804143
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo.

Korpusas su įstatomu kvadratu (be įstatymo įrankio). Tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582–657950.

Mato vienetai: Nm, lbfft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±3 % nuo rodomos vertės.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	50 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Įstatomų įrankių laikiklis	9×12 mm
Svoris	700 g
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,5 Nm
Indikatorius	analoginis
Sūkių momento ribos	10 - 50 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·ft
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Feedback	ryškus
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	206 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Norma	DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	237 mm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	31,8 mm
Bendras ilgis L	335 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis

Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkKS kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400

Priedai

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in	657630 1-1/4
Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in	657582 1-1/4
Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657582 1-1/2
Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in	657582 1-3/8
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in	657630 1-3/8
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657630 1-1/2