

HOLEX

Dinamometrinio raktų korpusas be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657277 100
GTIN	4045197804150
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo.

Korpusas su įstatomu kvadratu (be įstatymo įrankio). Tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582–657950.

Mato vienetai: Nm, lbfft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±3 % nuo rodomos vertės.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Keičiami įrankiai	įstatomas įrankis
Indikatorius	analoginis
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
maksimalus sukimo momentas	100 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 Nm
Svoris	800 g
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Sūkių momento ribos	20 - 100 Nm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	287 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	247 mm
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	40 mm
Bendras ilgis L	380 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis

Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400

Priedai

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657630 2-3/4
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadratas 2-1/2 in	657620 2-1/2
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657630 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657582 2-1/2
Įstatoma terkšlė su išmetikliu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657580 2-1/2