

HOLEX**Dinamometrinis raktas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657352 50
GTIN	4045197804181
Produktų klasė	62E

Aprašymas**Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. Perjungiamo terklė su nepametamu perkišamu kvadratu **dešiniam ir kairiniam priveržimui.**

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų ir pan. priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±3% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Svoris	1000 g
maksimalus sukimo momentas	50 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Sūkių momento ribos	10 - 50 Nm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliuavimas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	328 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃]	209 mm
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
Nustatymas Dinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
	020090 400

Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis raktas be skalės
Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

DAkkS kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis raktas
be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020190 1000

Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „ProTest“
Maksimalus sukimo momentas 60 Nm

654460 60

Atsarginės dalys terkšlėms Pavaros keturbriaunis 3/8 in

657271 3/8