

**Dinamometrinis raktas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657352 100
GTIN	4045197804198
Produktų klasė	62E

Aprašymas**Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. Perjungiamo terklė su nepametamu perkišamu kvadratu **dešiniam ir kairiniam priveržimui.**

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų ir pan. priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±3% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Svoris	1000 g
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
maksimalus sukimo momentas	100 Nm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Sūkių momento ribos	20 - 100 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	375 mm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliojimas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l ₃]	252 mm
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės
Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020090 400

NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET

020080 SET

020020 1000

DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus
sukimo momentas 1000 Nm

DAkS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas
be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020190 1000

Priedai

Atsarginės dalys terkšlėms Pavaros keturbriaunis 1/2 in

657271 1/2

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas„ProTest“
Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

654460 400