



Dinamometrinis raktas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657352 200
GTIN	4045197804204
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. Perjungiamo terklė su nepametamu perkišamu kvadratu **dešiniam ir kairiniam priveržimui.**

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų ir pan. priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±3% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
maksimalus sukimo momentas	200 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Svoris	1200 g
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Sūkių momento ribos	40 - 200 Nm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l ₃]	335 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis suregulavimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Feedback	ryškus
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Bendras ilgis L	459 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
DAkS kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000

NustatymasDinamometriniis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
DAkS kalibravimas ir nustatymasDinamometriniis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000

Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas„ProTest“ Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	654460 400
Atsarginės dalys terkšlėms Pavaros keturbriaunis 1/2 in	657271 1/2