

HOLEX**Dinamometrinis raktas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 20Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657352 20
GTIN	4045197546012
Produktų klasė	62E

Aprašymas**Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. Su **perjungiamo terškėle** ir standžiu kvadratu – tik dešiniam priveržimui.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų ir pan. priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±3% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Svoris	400 g
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
maksimalus sukimo momentas	20 Nm
Sūkių momento ribos	4 - 20 Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis suregulavimas
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	232 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Norma	DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l ₃]	166 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkkS kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

020090 400

Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	
NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
DAkKS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000

Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas„ProTest“ Maksimalus sukimo momentas 60 Nm	654460 60
Atsarginės dalys terkšlėms Pavaros keturbriaunis 1/4 in	657271 1/4
Dinamometrinių raktų sukimo momento kontrolės prietaisas„SmartCheck“ Maksimalus sukimo momentas 10 Nm	654650 10