



Dinamometrinis raktas su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 20Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657272 20
GTIN	4045197439420
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo.

Nenuimama terkšlė keičiamoms galvutėms įstatyti.

Mato vienetai: Nm, lbfft. Su **perjungiamo terkšle** ir standžiu kvadratu – **tik dešiniam priveržimui.**

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

$\pm 3\%$ nuo rodomos vertės.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	20 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Indikatorius	analoginis
Svoris	400 g
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Sūkių momento ribos	4 - 20 Nm
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Bendras ilgis L	232 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	166 mm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkS kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

Kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400

Priedai

Atsarginės dalys terklėms
Pavaros keturbriaunis 1/4 in

657271 1/4