



Ruletės Vario tikslumo klasė 1, Juostos ilgis: 5m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	462090 5
GTIN	4007368112242
Produktų klasė	46M

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai lengva ir patogi ruletė profesionaliam darbui. Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. **Su fiksatoriumi ir automatiškai susivyniojančia juosta.** Slystamasis guolis iš specialios medžiagos TRIBOCOMP® su teflonu užtikrina lengvą ir **švelnų slydimą**. Naujoviškas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. **Papildoma šviesėjanti danga** užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

Techninis aprašymas

Korpuso plotis	26 mm
Juostos ilgis	5 m
Korpuso ilgis	75 mm
Juostos plotis	16 mm
Korpuso aukštis	70 mm
Norma	EG I
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 5 m

026240 5