

BMI**Ruletės Vario tikslumo klasė 1, Juostos ilgis: 8m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	462090 8
GTIN	4007368112259
Produktų klasė	46M

Aprašymas**Modelis:**

Ypatingai lengva ir patogi ruletė profesionaliam darbui. Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. **Su fiksatoriumi ir automatiškai susivyniojančia juosta.** Slystamasis guolis iš specialios medžiagos TRIBOCOMP® su teflonu užtikrina lengvą ir **švelnų slydimą**. Naujoviškas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. **Papildoma šviesėjanti danga** užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

Techninis aprašymas

Juostos ilgis	8 m
Juostos plotis	19 mm
Korpuso aukštis	75 mm
Korpuso ilgis	76 mm
Korpuso plotis	32 mm
Norma	EG I
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 10 m

026240 10