

ALLURIS
Sukimo momento patikros ir kalibravimo prietaisas, Maksimalus sukimo momentas: 2 Nm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	654395 2
GTIN	4260244681229
Produktų klasė	47E

Aprašymas
Modelis:

Kompaktiškas matuoklis **darbu Stand-Alone režimu**, kai energija apsirūpina iš saulės baterijų, arba **integruoti į kalibravimo įtaisą** (pagal užklausą).

Privalumai:

Greitai patikrinami rankiniai ir elektriniai dinamometriniai suktuvai, ribinių verčių kontrolė, duomenų atmintinė ir USB sąsaja. **Rankinių suktuvų ir dinamometrinių prietaisų kalibravimas pagal DIN EN ISO 6789** (kartu su kalibravimo įrenginiu), su kalibravimo programine įranga, kad būtų galima išduoti kompleksinę kalibravimo pažymą. Būtina sąlyga norint sukurti kalibravimo sertifikatą yra ta, kad naudojamas patikros prietaisas privalo turėti galiojantį kalibravimo sertifikatą. Gamintojas į prietaiso sistemą įdiegia atnaujintą kalibravimo sertifikatą.

Paskirtis:

Universalus prietaisas mažų ir vidutinių sukimo momentų matavimui, taip pat juo galima su programine įranga išrašyti kalibravimo pažymas pagal standartus.

Pastaba:
Netinka smūginiam suktuvui!

Galima gauti DAkkS kalibravimo pažymą.

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Užveržimo momento matavimo tikslumas: $\pm 0,5\%$

Paleidimas: 0,002 Nm

Matavimo ribos (diapazonas): 0,2 - 2 Nm

Indikatoriaus plotis: 147 mm
 Indikatoriaus aukštis: 79 mm
 Indikatoriaus gylis: 280 mm
 Svoris: 5 kg

Techninis aprašymas

Indikatoriaus plotis	147 mm
maksimalus sukimo momentas	2 Nm
Šešiabriaunio laikiklis	5/16, 1/4 ir 5/32 in
Indikatoriaus aukštis	79 mm
Svoris	5 kg
Matavimo ribos (diapazonas)	0,2 - 2 Nm
Indikatoriaus gylis	280 mm
Kvadrato laikiklis	3/8 in
Kvadrato laikiklis	1/4 in
Paleidimas	0,002 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±0,5 %
Maitinimas	varomas saulės energija
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Sąsaja	USB sąsaja
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis

Paslaugos

Kalibravimas Sukimo momento kontrolės prietaisas /
 jutiklis Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

018860 400/2