

**Garant**

**Poliravimo-šlifavimo galvutė, grūdelių dydis 280 (žalia) labai glotni, Galvutės Ø×galvutės ilgis: 6X10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

551922 6X10

GTIN

4045197804563

Produktų klasė

51E

**Aprašymas****Modelis:**

Poliravimo galvutės su **korundu (A)** ir guminiu elastiniu rišikliu.

**GARANT poliravimo galvutės** išsiskiria savo patvarumu ir greitu bei tolygiu poliravimo rezultatu. Priklausomai nuo modelio galima paviršių tolygiai glotniai nupoliruoti iki blizgesio. GARANT poliravimo akmenukus galima patiems profiliuoti su atitinkamais lyginimo įrankiais.

**Paskirtis:**

**Plieno, nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno, karščiui atsparių medžiagų ir spalvotųjų metalų glotniam šlifavimui ir poliravimui.** Poliravimo-šlifavimo galvutės neužsineša šlifuojant net ir labai plastiškas medžiagas. Matiniam poliravimui arba specialių optinių efektų darymui ant nerūdijančių talpų paviršiaus ir pan. **Šlifavimo grūdeliai surišti elastiniu rišikliu, todėl paviršius nupoliruojamas labai tiksliai.**

Netinka briaunoms ir šiurkštiems paviršiams.

**Techninis aprašymas**

Forma

Cilindras

Koto Ø

3 mm

Rekomenduojamas apskritimasis greitis	10 - 15 m/s
Grūdėtumas	280
Galvos Ø	6 mm
Galvutės ilgis	10 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Spalva	žalia
Produkto rūšis	Poliravimo ritinėlis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		