

HOLEX**Freza Z plienas - rupiam apdirbimui, HM, Tipas: A0616****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540740 A0616
GTIN	4045197804709
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto \varnothing 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z plienas
Bendras ilgis	50 mm
Dantų smulkumas	stambiadantis
Galvos \varnothing	6 mm
Forma	Cilindras
Koto \varnothing	6 mm

Forma	A0616
Galvutės ilgis	18 mm
Serija	Dantų forma Z plienui
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		