

HOLEX**Freza Z plienas - rupiam apdirbimui, HM, Tipas: A1020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540740 A1020
GTIN	4045197804723
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto \varnothing 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	64 mm
Forma	A1020
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z plienas
Galvos \varnothing	9,6 mm
Forma	Cilindras
Dantų smulkumas	stambiadantis

Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	19 mm
Serija	Dantų forma Z plienui
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		