

**HOLEX****Freza Z plienas - rupiam apdirbimui, HM, Tipas: C1020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540740 C1020
GTIN	4045197804808
Produktų klasė	52D

**Aprašymas****Modelis:**

**Naujoviškos formos dantų geometrija** užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. KotoØ 6 mm.

**Paskirtis:**

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

**Techninis aprašymas**

Galvos Ø	9,6 mm
Dantų smulkumas	stambiadantis
Forma	C1020
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis	64 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z plienas

Forma	suapvalinto cilindro formos
Galvutės ilgis	19 mm
Serija	Dantų forma Z plienui
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		